





- *遠心分離機の処理流量・精度は、条件により変わります。
- *入口側配管は、必ず流量調整弁を設けて下さい。
- *ドレン配管は、大気開放状態になるようレイアウトして下さい。
- *スイッチ・ブレーカー・リミットスイッチなどは、オプションとなります。
- *指定色・異電圧などの仕様は、お見積り時にご指定願います。
- *出口側配管は、液が自重にてタンクに戻るようして下さい。
- *手動タイプは、掃除が必要です。本体ケース上部に解放スペースを設けて下さい。



CL-30N 標準仕様	
重量 (Kg)	60
推奨処理流量 (L/min)	0~30
回転体容積 (L)	3L
回転数 (rpm) 50Hz	1850
回転数 (rpm) 60Hz	2200
概算寸法 (mm)	300 × 500 × 540
入口	Rp 15A (1/2B)
出口	Rp 40A (1・1/2B)
ドレン	Rp 25A (1B)
塗装色	5Y 7/1 (ページュ)



中部セパレーター株式会社
〒485-0073 愛知県小牧市舟津 94-2
電話 (0568) 73-6774
FAX (0568) 73-0166
<http://www.chu-sepa.co.jp>
e-mail: info@chu-sepa.co.jp
Challenge the separator

検図	名前	備考	日付	検図	名前	備考	日付
製図	高橋 祐			出荷			
材質	本体ケース SS / 回転体アルミ / 回転体部品SS			電気			
旧図面	塗装色	5Y 7/1 (ページュ)		組立			
電圧	200V	操作回路電圧		回転体			
S/N		制御盤寸法		溶接			

御注文主

TITLE:	CL-30N スタンダード-外形図-120524
DWG No.	A3
WEIGHT:	SCALE:1:10 SHEET 1 OF 1